

Poste intérieur vidéo couleur Classe 100X connecté avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

REF. BT344682

CLASSE 100

BTICINO



Poste intérieur audio-vidéo connecté Classe 100X, permettant à l'utilisateur depuis un smartphone ou une tablette, de voir qui sonne et répondre, ouvrir le portail, allumer la lumière ou activer l'arrosage

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Ecran intérieur 5pouces tactile couleur extra plat mains-libres Classe 100X connecté avec transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe 100X - Blanc
- Avec :
 - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
 - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
 - LED de signalisation pour désactivation de l'appel
 - Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
 - transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe100X
- Dimensions :
 - Hauteur : 165mm
 - Largeur : 164mm
 - Profondeur : 20,5mm
- Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Avantages

- Le smartphone devient une unité interne virtuelle supplémentaire, offrant une expérience nouvelle et bien plus satisfaisante à l'utilisateur qu'un portier vidéo traditionnel
- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle - Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100

Les + installation

Installation murale en saillie ou sur table avec support

Les + utilisation

Compatible avec les caméras Netatmo - Transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X et fonction mémoire vidéo

Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible sur table avec 2 supports référence BT344692

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou

vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec vidéo	Oui	Courant d'alimentation	0.030-0.35 A
Technique d'installation	Système bus	Fréquence	0-0 Hz
Mode de pose	Saillie	Niveau sonore	81 dB
Matériau	Plastique	Consommation en veille	30 mA
Protocole d'image	PAL	Sans halogène	Oui
Propriété du système d'image	Couleur	Traitement antimicrobien	Non
Avec fonction mémoire	Non	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Avec secret de conversation	Oui	Section de câble	0.1-2.5 mm ²
Bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Autre(s) commande(s) possible(s)	Oui	Equipé de prise(s) USB	Oui
Mains libres	Oui	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Voyant de fonctionnement	Non	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Peut être connecté à un smartphone	Oui	Mode de commande	Sans fil
Taille de l'écran	127 mm	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Taille de l'écran (pouces)	5 inch	Ajout de postes additionnels	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui	Nombre maximum d'écrans additionnels	63
Ouvre-porte automatique	Oui	Adressable	Oui
Couleur	Blanc	Portier avec Application mobile	Oui
Type d'interface	Wi-Fi/WLAN	Nombre de sonneries	16
Arrêt automatique d'appel	Oui	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Communication interne	Oui	Résolution de l'écran	Autre
Réglage de la tonalité d'appel	Oui	Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible	Oui	Réglage du contraste de l'écran	Oui
Réglage du volume sonore	Oui	Fonction de mémorisation des visiteurs	Non
Avec écran tactile	Non	Type de caméra	Non applicable
Largeur	164 mm	Distance max entre platine et poste intérieur	600 m
Hauteur	165 mm	Objet connecté	Oui
Profondeur	20.5 mm	Mode de commande	Réseau Wifi
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store
Compatible avec Google Assistant	Non	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Pilotable à la voix	Non
Compatible IFTTT	Non	Programmable	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Classe de protection (IP)	Non applicable	Connectable par box Internet	Oui
Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C	Nom de l'application	Home + Security
Température de stockage	-10-70 °C	Fonction d'usage du produit	Portiers/interphonie
Type de tension	DC	Durée des mises à jour logicielles (années)	3
Tension nominale (Un)	18-27 V	EAN/Gencode	8005543631591