



Armoire de distribution XL³800 - 1950x660x230mm - livrée avec socle hauteur 100mm

REF. 0 204 04

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	198 dm ³
Poids	38400 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Armoires à équiper

- Livrées avec socle, hauteur : 100 mm

Largeur 660 mm

- 24 modules par rangée
- Hauteur totale : 1950 mm
- Hauteur plastronnable : 1800 mm
- Largeur extérieure : 660 mm
- Largeur utile : 600 mm
- Profondeur : 230 mm

Caractéristiques Générales

XL³ 800 - armoires de distribution

- IP 43 - IK 08 avec kit et porte. IP 40 - IK 08 avec porte. IP 30 - IK 07 sans porte
- Enveloppes métal
- Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 800 A
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s
- Pour installation dans les ERP
- Capacité 24 et 36 modules par rangée
- RAL 7035
- Livrées à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)
- Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne