

Conduit flexible renforcé rta PVC FP 2000 Ø intérieur 16mm

REF. 3 875 62

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Conduit pour système de conduits flexibles RTA PVC : assure la protection des fils et des câbles dans les installations en milieu acide

- Conduit PVC FP 2000 - renforcé
- Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 16mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Couleur	gris
Diamètre nominal	16 mm	Matériau de gaine	sans gaine
Diamètre externe	21 mm	Accélérateur de flammes	Non
Diamètre intérieur	16 mm	Tenue à la flexion	flexible
Matériau	PVC	A fente longitudinale	Non
Résistance à la compression	320 N	Fermant à clé (en deux parties)	Non
Température d'utilisation	5 - 60 °C	Sans halogène	Non
Classe de protection (IP)	IP66	Homologation selon DIN EN 61386-23	Oui
Protection contre l'incendie selon UL 94	HB	Homologation selon UR	Non
Résistant aux UV	Oui	Homologation selon NF F 16-101	Non
Résistant à l'huile	Oui	Profondeur/longueur hors tout	50 m