



Plaque Céliane Poudré 1 poste - finition Argile

REF. 0 667 11

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Argile

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une plaque Collection Poudré aux modèles chic intemporel qui créent une touche d'inspiration pour votre intérieur, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

- Plaque de couleur Céliane 1 poste
- Collection Poudré : des modèles au chic intemporel qui créent une touche d'inspiration pour votre intérieur
- Finition Argile
- A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Avantages

Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	1	Traitement de surface	laqué / peint
Sens de montage	horizontal et vertical	Finition de la surface	mat
Nombre d'unités, horizontales	1	Couleur	gris
Nombre d'unités, verticales	1	Transparent	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre d'inserts pour interrupteurs	1	Résistance aux chocs	IK04
Avec grille de montage	Non	Type de fixation	à clipser
Montage encastré	Oui	Largeur	90 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Hauteur	82 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Profondeur	8.5 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Matériau	plastique	Température de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	thermoplastique	Essence du bois en latin	Non applicable
Sans halogène	Oui	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable