



Bouton lumineux à impulsion affleurant IP69 Osmoz complet - vert - 230V~

REF. 0 237 59

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Impulsion IP 69

Affleurant

- Vert - 230 V~ - NO + NF (0 240 02 + 0 229 76 + 0 229 42)

Caractéristiques générales

Osmoz complets : appareils lumineux - auxiliaires de commande et de signalisation

Appareils complets composés de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis

Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de postes de commande	1	Tension d'alimentation de la lampe	230 V
Type de bouton	plat	Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Couleur du bouton	vert	Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Type de lentille	rond	Finition du raccordement électrique	raccordement à vis
Diamètre de trou	22.5 mm	Avec bague frontale	Oui
Adapté à l'éclairage	Oui	Matériau de la bague frontale	plastique
Fonction de commutation encliquetable	Non	Couleur de bague frontale	chrome
A rappel	Oui	Classe de protection (IP)	IP66