



## Haut-parleur plafond à encastrer NuVo - 6,5pouces - 200 W - Série 6 - avec grille

REF. NV-6IC6

NUVO

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Système NuVo, permettant de diffuser de la musique dans une ou plusieurs pièces de la maison, depuis les bibliothèques musicales privées ou de la musique en ligne, compatible avec le système et l'App. MyHOME\_Up et NuVo Player

- Haut-parleur 6,5pouces Série 6 à encastrer, fixation plafond - 60Hz - 20KHz
- Avec grille magnétique sans bordure
- 8Ω - 89dB - 200W (100Wrms)
- Connexion filaire avec les lecteurs - Câbles hi-fi non fournis

### Les + installation

Livré par paire

### Les + utilisation

Parfait pour de grandes surfaces de diffusion, un son pur et identique à l'origine qui ravira les amateurs les plus exigeants grâce à des haut-parleurs avec woofer en kevlar et fibre de carbone pour supporter les pics de puissance et un tweeter en titane pour des performances élevées

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	autre	Ethernet	Non
Haut-parleur vertical	Non	Interface mobile haute-définition (MHL)	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui	Raccordement USB	Non
Adapté à un montage encastré	Oui	WLAN	Non
Adapté à un montage mural	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Portable	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Haut-parleur pavillon	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Barre audio	Non	Possible support IFTTT	Non
Projecteur de son	Non	Classe de protection (IP)	IP00
Fréquence	60 - 20000 Hz	Largeur	230 mm
Impédance	8 - 8 Ohm	Hauteur	230 mm
Capacité de charge de musique	200 W	Profondeur	100 mm
Capacité de charge nominale	100 W	Diamètre	230 mm
Système actif	Non	Profondeur d'encastrement	100 mm
Système bass reflex	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK00
Réglage du volume sonore	Non	Température d'utilisation /d'installation	40 °C
Bluetooth	Non	Température de stockage	80 °C
		Sans halogène	Oui