

Colonne à clippage direct 4 compartiments hauteur 3,35m couvercle PVC et corps en alu - noir RAL9017

REF. 6 530 52

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Colonne à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol et/ou par le plafond

- Colonne à clippage direct, 4 compartiments avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 3,35m
- Couvercle PVC et corps en alu - Noir RAL9017
- A équiper des prises Mosaic Link - Montage de l'appareillage possible sur 0,68m
- Avec perche télescopique
- IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-1 et EN 50085-2-4

Les + installation

Peut être cablée par le sol et/ou le plafond

Les + utilisation

Permet de séparer/isoler les différents courants sans l'utilisation de cloison

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Matériau de la colonne d'installation	aluminium
Forme de colonne	carré	Qualité du matériau de la colonne d'installation	autre
Modèle	des deux côtés	Matériau de la colonne d'installation sans halogène	Oui
Précâblé	Non	Surface de la colonne	autre
Ajustable	Oui	Couleur de la colonne	noir
Compensation de hauteur	2700 mm	Numéro RAL de la colonne	9005
Hauteur de colonne	680 - 3380 mm	Matériau de la partie supérieure	plastique
Nombre de parties supérieures utilisables	4	Qualité du matériau de la partie supérieure	PVC
Largeur de la partie supérieure	45 mm	Matériau de la partie supérieure sans halogène	Non
Type de fixation	visser	Surface de la partie supérieure	non traité
Mobile	Non	Couleur de la partie supérieure	noir
Adapté à un montage au plafond	Oui	Numéro RAL de la partie supérieure	9017
Montage au sol	Oui	Nombre de cloisons	4
Entrée de câble	au-dessus	Section transversale utile	11040 mm ²
Profil continu	Non		