



Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035

REF. 0 362 56

MARINA

LEGRAND

Marina, coffret polyester pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret polyester Marina IP66 - IK10
- Dimensions extérieures :
 - Hauteur 720mm
 - Largeur 510mm
 - Profondeur 250mm
- Equivalence coffret métal :
 - Hauteur 700mm
 - Largeur 500mm
 - Profondeur 250mm
- RAL7035 - Classe II - Polyester chargé fibre de verre
- 2 verrous double barre - Porte réversible, ouverture 180° - Axes imperdables
- IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 - LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

Les + installation

Accepte les accessoires Atlantic - Fixation directe des équipements en fond de coffret (visserie fournie) - Possibilité de fixation d'une plaque partielle à partir de 500mm x 400mm x 200mm et/ou rails sur plots intermédiaires

Les + utilisation

Particulièrement adapté aux ambiances corrosives et aux agents climatiques : se référer à la fiche technique pour des conditions particulières, gestion thermique

Recommandations / restrictions d'usages

Réglage en profondeur optionnel à partir de Hauteur 400mm x Largeur 300mm avec référence 036242

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Saillie	Couleur	Gris
Type de couverture	Porte	Numéro RAL	7035
Finition du couvercle	Fermé	Possibilité de montage en saillie	Non
Type de porte	Unique	Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Type de traitement de la surface	Non traité
Avec serrure	Oui	Avec cadre/support de montage	Non
Hauteur	700 mm	Convient pour utilisation à l'extérieur	Oui
Largeur	500 mm	Adapté à un parafoudre	Oui
Profondeur	250 mm	Classe de protection (IP)	IP66
Profondeur d'encastrement	255 mm	Classe de protection	II
Profondeur intérieure	211 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK10
Épaisseur de matériau du boîtier	3.5 mm	Maintien de fonction	Sans
Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle	4 mm	EAN/Gencode	3245060362560

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
9 801 76	Porte pour maintenance de coffret industriel Marina 700x500mm

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.