



Coffret de commande de relayage réarmement étanche Plexo IP55 IK07 2 contacts NO livré avec 2 clés complet fixation saillie

REF. 069738L

PLEXO

LEGRAND

Finition Gris

A reçu le prix iF Design Award 2022

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet saillie, une commande de sécurité étanche idéale pour les lieux humides

- Commande à clef à une position droite avec rappel au centre
- Equipé de 2 contacts NO de pouvoir de coupure 10A à 250V~, 1,5A à 24V=
- Livré avec 2 jeux de clefs n°455
- Conforme aux exigences des normes NF S 61-932, NF S 61-937, FD S 61-949

Les + installation

Boîtier à installer dans la zone de désenfumage si ventilateur dédié ou à proximité du CMSI ou du DCS si ventilateur commun à plusieurs zones

Recommandations / restrictions d'usages

IP55 - IK07

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de postes de commande	1	Largeur hors tout	82 mm
Nombre d'interrupteurs à clé	1	Hauteur hors tout	85 mm
Adapté à un arrêt d'urgence	Oui	Profondeur/longueur hors tout	83 mm
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50Hz	207-253 V	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Couleur de la partie supérieure du boîtier	Gris	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Matériau du boîtier	Plastique	Température de stockage	-25-60 °C
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Classe de protection (IP)	IP55	Mode de pose	Apparent/saillie
		EAN/Gencode	3414971882188