

**Chargeur USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A et encombrement réduit - noir**

REF. 0 506 81

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

---

Fiche chargeur USB simple, pour charger divers appareils de type smartphone et ordinateur

- Chargeur USB simple
- 5V - 1,5A maximum avec fiche 2P - 10A
- Noir
- Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Modèle	autre	Résistance aux chocs	autre
Nombre de sorties	2	Traitement antibactérien	Non
Tension de fonctionnement	220 - 250 V	Type de tension	AC
Fréquence	50 - 60 Hz	Power Delivery	Non
Courant de sortie max.	1500 mA	Neutre obligatoire	Oui
Tension de sortie	5 V	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de montage	encastré	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Couleur	noir	Sans halogène	Oui
Largeur d'appareil	40 mm	Équipé de prise(s) de courant	Non
Hauteur d'appareil	40 mm	Equipé d'un porte étiquette	Non
Profondeur d'appareil	45 mm		