



Enjoliveur Céliane pour quadruple prise de courant 2P+T Surface précablée compacte - Blanc

REF. 0 681 14

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Blanc

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane™ - enjoliveurs

- S'associe au mécanisme :
 - réf. 0 671 28 : prise quadruple précablée compacte 4 x 2P+T
- Enjoliveur Surface
- Blanc

Caractéristiques générales

Céliane™

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur hors tout	195 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Hauteur hors tout	53 mm	Qualité du matériau	thermoplastique
Profondeur/longueur hors tout	30.25 mm	Adapté à la classe de protection (IP)	autre
Couleur	blanc	Température de stockage	-10 - 70 °C
Matériau	plastique	Résistance aux chocs	IK04
Traitement de surface	non traité	Traitement antimicrobien	Non