

## Bornier de répartition isolé IP2X neutre - 1 connexion 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> - bleu - longueur 141mm

REF. 0 048 45

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Bornier de répartition à vis pour répartition standard

- Bornier de neutre (bleu) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 141mm
- Composé de :
  - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup>
  - 16 bornes de départ pour câble 1,5mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup>
- Intensité :
  - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm<sup>2</sup>
  - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm<sup>2</sup>
- Fixation sur :
  - sur rail symétrique ou asymétrique
  - sur support universel référence 004811
  - sur barreau plat 12x2
- Conforme à la norme IEC 60998-2-1

#### Les + installation

Livré vis desserrées

#### Les + utilisation

Permet de répartir et de distribuer le neutre dans le tableau électrique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de pôles	1
Type de raccordement	Visser
Type de montage	Rail DIN
Protégé contre les contacts	Oui
Hauteur	30 mm
Largeur	141 mm
Profondeur	16 mm
EAN/Gencode	3245060048457