

## Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6A STP LCS<sup>3</sup> pour panneau de brassage droit et en angle

REF. 0 337 75

LCS<sup>3</sup>

LEGRAND



92,61 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

LCS<sup>3</sup>, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lot de 6 connecteurs RJ45 Haute Densité catégorie 6A STP LCS<sup>3</sup>
- A connexion rapide sans outil
- Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
- Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

### Les + installation

A installer dans des cassettes pour panneaux droits ou directement dans un panneau en angle ou une boîte de distribution de zone à équiper

### Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablages VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS<sup>3</sup>, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS<sup>3</sup> s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Jack	Largeur	17.5 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Hauteur	20.5 mm
Blindé	Oui	Profondeur	48.1 mm
Catégorie	6A (IEC)	Classe de protection (IP)	Non applicable
Type de connexion	Contact pour connexion autodénudante	Température d'utilisation /d'installation	-40-70 °C
Outil spécial requis	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Adapté à un câble rond	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Adapté à un câble plat	Non	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Adapté à un conducteur multibrins	Oui	Mode de pose	Autre
Adapté à un conducteur massif	Oui	Diamètre de tube pour produit saillie	0-0 mm
Couleur	Argent	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Plage AWG	22-26	EAN/Gencode	3414970870759

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.