

Interrupteur ou va-et-vient témoin étanche Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V - gris

REF. 0 697 12

PLEXO

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

- Interrupteur ou va-et-vient témoin câblage phase distribuée Plexo complet saillie - Gris
- IP55 - IK07 - 10AX - 250V
- Livré avec lampe 230V
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet avec 2 embouts - plaque déclinée

Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension nominale	250 V
Type de commutation	va-et-vient	Courant nominal assigné	10 A
Type de commande	bascule/bouton	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Assemblage	mécanisme complet avec cadre	Contact de report	Non
Bouton-poussoir	Non	Type de raccordement	autre
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de chauffage	Non
Type de montage	saillie	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de fixation	fixation à vis	Largeur d'appareil	80 mm
Avec plaque de montage	Non	Hauteur d'appareil	84 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'appareil	57 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement antibactérien	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Traitement de surface	non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	mat	Possible support IFTTT	Non
Couleur	gris	Température d'utilisation /d'installation	-20 - 40 °C
Numéro RAL (équivalent)	7046	Température de stockage	-25 - 70 °C
Zone de texte/surface d'inscription	non	Type de tension	AC
Voyant	oui	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Fonction d'éclairage	éclairé sous tension	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Type d'éclairage	lampe à effluves	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55	Maintien du câble	Non applicable
Résistance aux chocs	IK07		