



Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc

REF. 077040L

MOSAIC

LEGRAND

17,78 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Mosaic Easy-Led, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Devient lumineux avec voyant brochable référence 067686L en 230V ou référence 067687L en 12V, 24V et 48V
- 2 modules
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

- Technologie Mosaic Easy-Led : 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard
- Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

L'ergonomie et la finition du doigt Mosaic Easy-Led facilite manipulation et entretien de la fonction au quotidien

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Permet de transformer un interrupteur simple en interrupteur témoin ou lumineux par l'ajout du voyant

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		Numéro RAL (équivalent)	9003
			Transparent	Non
Modèle	Bouton-poussoir unique		Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Type de commande	Bouton-poussoir		Type d'impression	Sans
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1		Adapté à la classe de protection (IP)	IP31
Nombre de bascules d'actionnement	1		Résistance aux chocs (IK)	IK04
Nombre de modules (construction modulaire)	2		Largeur d'appareil	45 mm
Nombre de pôles	1		Hauteur d'appareil	45 mm
Tension nominale	250 V		Profondeur d'appareil	36.5 mm
Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A		Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Avec éclairage	Non		Compatible avec Apple HomeKit	Non
Source lumineuse fournie	Non		Compatible avec Google Assistant	Non
Contact de report	Non		Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de connexion	Borne automatique		Compatible IFTTT	Non
Mode de pose	Encastré		Profondeur d'encastrement	24 mm
Type de fixation	À clipser		Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Matériau	Plastique		Température de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique		Fréquence	50-60 Hz
Sans halogène	Oui		Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Traitement antimicrobien	Non		Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
Type de traitement de la surface	Non traité		Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Finition de la surface	Brillant		Section de câble	2.5-2.5 mm²
Couleur	Blanc		EAN/Gencode	3414971575370

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.