

## Câble optique OM3 multimode à structure libre LCS<sup>3</sup> pour intérieur ou extérieur 8 fibres

REF. 0 325 38



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	2000 metres
Volume	1128 dm <sup>3</sup>
Poids	126000 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Câbles optiques OM3 multimodes (50/125 µm)

- Insensibles aux courbures "Bend insensitive"
- Pour installations multimodes 50/125 µm, type OM3
- Gains de couleur Aqua
- Convient au réseau 10 Giga Ethernet
- Structure libre
- Intérieur/extérieur (mèches de verre)
- 8 fibres
- Euroclasse Dca

#### Caractéristiques Générales

#### LCS<sup>3</sup> fibre optique - câbles

- Gaine LSOH (sauf réfs. 0 325 13/15/23/24/25/4,/41/42/46/47)
- Code couleur : FOTAG
- Conformes à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801
- Conditionnement sur touret (2 000 m)
- Structure serrée : "easy strip"
- Références conformes à la nouvelle réglementation RPC