



Boîte multiposte Batibox pour maçonnerie 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm

REF. 0 801 42

BATIBOX

LEGRAND

3,31 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

- Boîte Batibox pour maçonnerie 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 40mm
- Livrée avec :
 - vis équipées de cache de protection
 - cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Séparation possible de courant fort et courant faible par plaquette(s) amovible(s) fournie(s)
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + utilisation

Utilisation horizontale ou verticale

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans maçonnerie

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	ouvrage en briques apparentes	Sans halogène	Oui
Forme	rectangulaire	Traitement de surface	non traité
Type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils	Couleur	rouge
Modèle	double	Classe de protection (IP)	IP20
Garnissage	sans	Finition du couvercle	sans
Longueur	145 mm	Fixation du couvercle	autre
Largeur	71 mm	Plombable	Non
Profondeur intérieure	43 mm	Maintien de fonction	sans
Pour le nombre d'inserts d'appareil	5	Avec blindage	Non
Fixation des appareils	visser ou à griffe	Coupe-vent	Non
Avec vis	Oui	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre de câble	20 - 25 mm	Tubulure	sans
Verrouillage de tube	Non	Avec languettes à clou	Non
Entrée de l'arrière	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Nombre d'entrées	12	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Matériau	plastique	Température de stockage	-5 - 60 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.