



Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire livré sous blister avec Gencod - blanc

REF. 0 911 71

LEGRAND

Finition Blanc

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Interrupteur, pour commander un lampadaire au pied

- Interrupteur - commande au pied - 2A - 250V~
- Pour commande de lampadaire- Ø65mm - Coupure unipolaire - Blister avec Gencod - Blanc
- Format rond - Pour appareils de classe II

Avantages

Bouton poussoire

Les + installation

Installation à vis d'un câble 2 x 0,75mm²

Les + utilisation

Permet de commander avec le pied un lampadaire

Recommandations / restrictions d'usages

Interieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'ordre	Sous ou hors tension	Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2
Avec gaine protectrice	Oui	Fonction de commutation encliquetable	Oui
Avec verrouillage	Non	Adapté aux fonctions de sécurité	Non
Matériau	Plastique	Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V	2 A
Avec isolation de protection	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Couleur	Autre	Profondeur	32 mm
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	2	EAN/Gencode	3245060911713