

## Plastron métal pour 1 DPX<sup>3</sup>1600 débrochable en position horizontale dans XL<sup>3</sup>4000 - hauteur 400mm

REF. 0 212 34



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	12 dm <sup>3</sup>
Poids	2610 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Plastrons métal pour version débrochable

- Plastrons à charnières et serrure

#### Appareils en position horizontale

- Pour 1 DPX<sup>3</sup> 1600

#### Caractéristiques Générales

#### XL<sup>3</sup> 4000 - montage des DPX<sup>3</sup> 1600 versions débrochables et inverseurs de sources sur platines réglables

- Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

### PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980289	Poignée soft-line	26,66	1
980290	Poignée soft-line	26,66	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.