



## Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable - tétrapolaire neutre à gauche - 32A

REF. 0 221 13

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Encastrés cadenassables

Montage sur panneau, fixation par vis

##### Tétrapolaires neutre à gauche

32 A

#### Caractéristiques Générales

##### Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets de 20 à 100 A

Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases

IP 2X

Ouverture positive des contacts

Double coupure par phase

Poignée rotative rouge sur fond jaune

Visualisation immédiate de la position :

horizontal : ouvert (O) non passant

vertical : fermé (I) passant

Appareils équipés de borniers non réversibles

Conformes aux normes IEC EN 60947-3

Agréés UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers

IP 65 - IK 07 en boîtiers