

Prise USB Type-A+Type-C Mosaic 3A 15W pour boîte de sol, bloc bureau et goulotte - 1 module blanc

REF. 077670L

MOSAIC

LEGRAND



48,44 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 40 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Mosaic, prise USB particulièrement adapté à l'équipement des postes de travail et dédié à l'installation dans les boîtes de sol, goulottes DLP monobloc, blocs bureaux et tous supports Incara LCM

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
- Le pictogramme, en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
- Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place
- Consommation en veille inférieure à 0,06W - Autoprotégé contre les surtensions réseau
- Blanc RAL9003 finition brillante

Avantages

- Ses 2 prises Type-A et Type-C permettent de brancher simultanément anciens et nouveaux terminaux électroniques
- Montage possible dans une boîte d'encastrement 40mm

Les + installation

Equipé de bornes de 2,5mm²

Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone de générations différentes

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Charge limitée à 15W dispositif non adapté au rechargement d'un ordinateur portable

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Autre	Traitement antimicrobien	Non
Nombre de ports USB-A	1	Sans fil	Non
Nombre de ports USB-C	1	Profondeur d'encastrement	32.5 mm
Tension de fonctionnement	100-240 V	Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Fréquence	50-60 Hz	Température de stockage	-20-70 °C
Courant de sortie max.	3000 mA	Type de tension	AC
Tension de sortie	5-5 V	Power Delivery	Non
Consommation d'énergie	0.091 W	USB Puissance de sortie	15
Type de connexion	Borne à vis	Courant d'alimentation	0.5-0.5 A
Mode de pose	Encastré	Neutre obligatoire	Oui
Couleur	Blanc	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL	9003	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Largeur d'appareil	22.5 mm	Sans halogène	Oui
Hauteur d'appareil	45 mm	Nombre de bornes	2
Profondeur d'appareil	41 mm	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40	Section de câble	1.5-2.5 mm ²
Résistance aux chocs (IK)	IK04	EAN/Gencode	3414972242967

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.