

Goulotte d'installation Logix 45 - 130x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul - Longueur 2m - PVC Blanc Artic



REF. 68034

LOGIX

PLANET
WATTOHM

Goulotte d'installation Logix 45 - 130x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul (2 couvercles à commander séparément) - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 2m - PVC Blanc Artic

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Goulotte d'installation
- Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
- Reçoit l'appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d'évolutivité
- Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1 (IP 40, IK 07)
- 5 coloris unique pour la goulotte, l'appareillage et le Normaclip

Information sur la gamme

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Type de traitement de la surface		Non traité
	Couleur		Blanc
	Finition du panneau arrière (intérieur)		Perforé
	Feuille de protection		Oui
	Avec connecteur de conduit		Non
	Perforation de montage dans le sol		Oui
	Type de montage des parties supérieures		Intérieur
	Avec agrafe pour tenue de câble		Non
	Section transversale utile		5262 mm²
	Classe de protection (IP)		IP40
	Résistance aux chocs (IK)		IK07
	Temperature d'utilisation /d'installation		-5-60 °C
	Temperature de stockage		-25-60 °C
	EAN/Gencode		3271780680349
Largeur	130 mm		
Profondeur	50 mm		
Longueur	2000 mm		
Nombre de couvercles	2		
Couvercle inclus	Non		
Largeur du couvercle 1	45 mm		
Largeur du couvercle 2	45 mm		
Symétrique	Oui		
Type rectangulaire	Oui		
Matériau	Plastique		
Qualité du matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)		
Sans halogène	Non		
Traitement antimicrobien	Non		