



## Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 65x65x40mm - gris RAL7035

REF. 0 920 05

4,12€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	100 unités
Volume	42 dm <sup>3</sup>
Poids	5990 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Boîtes carrées

- Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E
- 7 embouts

##### 65 x 65 x 40 mm

- Gris
- RAL 7035
- Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm
- Couvercle enclipsable

#### Caractéristiques Générales

##### Boîtes de dérivation Plexo™ - avec embouts à entrée directe, IP 55 - IK 07 - 650 °C

- IP 55 - IK 07 - 650 °C
- Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695-2-11)
- Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon art. EL 10, logement et industrie)
- Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø >16
- Couvercle imperdable par lien. Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
- Fixation avec rattrapage d'aplomb
- La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation