

Prise HDMI 2.0 Type A préconnectorisée dooxie finition blanc

REF. 6 003 85

DOOXIE

LEGRAND



67,38 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Cette prise facilite et simplifie le raccordement des terminaux TV et systèmes home-cinéma, démodulateur satellite, ...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise HDMI 2.0 Type A préconnectorisée dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Equipée de connecteurs femelles et de 15cm de câble pour raccordement simple et rapide à des cordons HDMI standards avec fiches mâles référence 051720
- Résolution jusqu'à 1080 pixels
- Longueur maximum entre deux prises : 10m
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet la transmission de flux audio vidéo numériques haute définition HD et UHD (ultra haute définition) entre une source (lecteur DVD ou Blu-Ray, console de jeu, ordinateur) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition		Couleur	Blanc
Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Numéro RAL (équivalent)	9003
Utilisation	HDMI	Transparent	Non
Bague de support	Non	Type de fixation	Fixation avec vis
Avec protection contre la poussière	Non	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Avec volet de protection	Non	Avec jacks/coupleurs	Oui
Direction de sortie	Droit	Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
Champ d'inscription	Sans champ d'inscription	Serre câble	Non
Avec impression	Oui	Jacks blindés	Non
Mode de pose	Encastré	Boîtier blindé	Non
Matériau	Plastique	Domino	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Sans halogène	Oui	Largeur d'appareil	73 mm
Traitement antimicrobien	Non	Hauteur d'appareil	73 mm
Finition de la surface	Mat	EAN/Gencode	3414971093584

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.