

Câble BUS pour diffusion sonore et portier 200m

REF. 336904

MYHOME UP

BTICINO



Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Câble d'installation BUS flexible 1 paire torsadée
- Longueur couronne 200m
- Conforme aux normes IEC 20-13 et IEC 20-14
- Isolation 400 V.

Les + installation

Installation enterrée possible dans un conduit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre	Gaine protectrice	Sans
Surface du conducteur	Nu	Armature/ferrailage	Sans
Section nominale du conducteur	0.5 mm ²	Matériau de la gaine	Polychlorure de vinyle (PVC)
Taille AWG	20	Spécification du matériau gaine externe	Polyéthylène (PE)
Coupe transversale nominale conducteur (AWG)	20 kcmil	Couleur de gaine	Blanc
Diamètre du conducteur	1.7 mm	A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2	Non
Classe du conducteur	Classe 2 - âme câblée rigide	Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca
Nombre de conducteurs	2	Classe de production de fumée selon EN 13501-6	Sans
Brins torsadés	Oui	Résistant à l'huile selon IEC 60811-404	Non
Isolation des fils	Autre	Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506	Oui
Spécification de l'isolation principale	Autre	Diamètre externe approx.	4.8 mm
Marquage du conducteur	Couleur	Température extérieure admissible du câble, en mouvement	-15-70 °C
Couleur de conducteur	Blanc	Température extérieure admissible du câble, fixe	-15-70 °C
Avec conducteur de protection	Non	Tension nominale U0	400 V
Température max. admissible du conducteur	70 °C	Tension nominale U	400 V
Blindage	Non	Temperature de stockage	-15-70 °C
Fil auxiliaire	Non	EAN/Gencode	8012199654362