



Poussoir pour commande centralisée volets roulants Mosaic 2 modules - blanc

REF. 0 996 35

MOSAIC

LEGRAND

63,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Mosaic, une commande de volets répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Connexion par bornes à vis
- La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
- A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Composition	Mécanisme seul
Modèle	Contact à poussoir unipolaire
Nombre de pôles	1
Type de commande	Autre
Utilisation mécanique possible	Oui
Utilisation électronique possible	Non
Mode de pose	Support de module
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Type de fixation	Autre
Type de connexion	Borne automatique
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A
Tension nominale	250 V
Nombre de touches	3
Largeur d'appareil	45 mm
Hauteur d'appareil	45 mm
Profondeur d'appareil	36 mm
Profondeur d'encastrement	24 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Traitement antimicrobien	Non
Section de câble	2.5-2.5 mm ²
EAN/Gencode	3245060996352

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.