



## Détecteur magnétique ouverture de porte encastré pour dispositif d'errance sécurisée

REF. 0 431 01

MOSAIC

LEGRAND

32,53 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Détecteur magnétique d'ouverture, pour fixation en encastré sur porte

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Détecteur magnétique encastré
- Pour surveillance des portes non magnétiques
- Permet de signaler le franchissement d'une porte par le résident équipé du dispositif d'errance sécurisée
- Dimensions :
  - Ø8mm
  - longueur : 30mm

### Les + utilisation

Compatible avec système d'alarme intrusion ou d'errance sécurisée (auto-surveillance)

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Encastré	Profondeur d'encastrement	29 mm
Contacts	1 contact à ouverture	Type de tension	DC
Sans fil	Non	Tension nominale (Un)	20-20 V
Avec câble de raccordement	Oui	Sans halogène	Non
Longueur de conduit du câble de connexion	50 m	Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Blanc	Nature du câble pour connexion	Souple
Finition de la surface	Mat	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Diamètre du capteur	12 mm	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Longueur du capteur	30 mm	Adressable	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Objet connecté	Non
Compatible avec Google Assistant	Non	Pilotable à la voix	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Programmable	Non
Compatible IFTTT	Non	Connectable par box Internet	Non
Classe VdS	Sans	Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
		EAN/Gencode	3245060431013

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.