



Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné

REF. BT344292

CLASSE 100

BTICINO

88,28 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Poste intérieur audio Classe 100, un interphone avec combiné, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné - Blanc
- Avec :
 - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
 - Molette latérale pour réglage : volumes (sonnerie et écoute) et désactivation de l'appel
- Dimensions :
 - Hauteur : 169mm
 - Largeur : 102mm
 - Profondeur : 29mm
- Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Avantages

- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Les + installation

Installation murale en saillie ou sur table avec support

Les + utilisation

Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible sur table avec support référence BT344692

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Autre	Courant d'alimentation	0.005-0.05 A
Type de communication	Full-duplex	Fréquence	0-0 Hz
Type de système	Hybride	Niveau sonore	82 dB
Nombre de canaux	1	Consommation en veille	5 mA
Fonction d'appel simple	Oui	Sans halogène	Non
Fonction d'appel groupé	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Fonction d'appel général	Non	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Technique d'installation	Système bus	Section de câble	0.1-2.5 mm ²
Mode de pose	Montage en saillie (mur)	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Classe de protection (IP)	Autre	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Température de fonctionnement	5-45 °C	Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Mode de commande	Filaire
Compatible avec Google Assistant	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Mains libres	Non
Compatible IFTTT	Non	Réglage du volume sonore	Oui
Largeur	102 mm	Adressable	Oui
Hauteur	169 mm	Portier avec Application mobile	Non
Profondeur	30 mm	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable	Distance max entre platine et poste intérieur	600 m
Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C	Code CEI (Pack1)	Non applicable
Température de stockage	-10-70 °C	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Type de tension	DC	Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Tension nominale (Un)	18-27 V	Objet connecté	Non
		EAN/Gencode	8005543631171

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.