



Bloc d'appel sanitaire avec poussoir à tirette verticale et voyant à LED Mosaic avec plaque

REF. 076664L

MOSAIC

LEGRAND

81,09 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Mosaic, tirette d'appel sanitaire permettant l'appel d'une infirmière, livrée complète, à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Bloc d'appel sanitaire Mosaic - Livrée complète avec support et plaque de finition
- Avec poussoir (NF/NO) à tirette verticale et voyant à LED incorporé
- 2 modules
- Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD...). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de téléphone. La traçabilité des appels et événements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoires électriques	Autre	Type de tension	DC
Type d'accessoires mécaniques	Autre	Couleur	Blanc
Largeur	82 mm	Sans halogène	Non
Hauteur	82 mm	Type de connexion	Borne à vis
Profondeur	50 mm	Section de câble	0.2-2.5 mm ²
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Classe de protection (IP)	IP20	Mode de pose	Saillie/encastré
Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C	Adressable	Non
Température de stockage	-20-70 °C	EAN/Gencode	3414971598652

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.