



## Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel journalier - cadran horizontal avec réserve de marche

REF. 4 128 13

LEXIC

LEGRAND

183,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation journalière 230V~ 50Hz à 60Hz - 3 modules 17,5mm
- 1 sortie 16A - 250V~ -  $\mu \cos \phi = 1$  - Contact inverseur - Cadran horizontal
- Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
- Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Réserve de marche de l'horloge : 100 heures
- Précision de commutation de l'horloge : + 5 minutes - Programmation minimum : 15 minutes

### Les + utilisation

Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Rail DIN	Largeur	52.5 mm
Nombre de canaux	1	Hauteur	83 mm
Tension d'alimentation	230-230 V	Profondeur	60 mm
Type de tension d'alimentation	AC	Température d'utilisation /d'installation	-10-55 °C
Fréquence de la tension d'alimentation	50-60 Hz	Température de stockage	-10-60 °C
Réserve de marche en heures	100	Sens de l'alimentation électrique	Par le bas
Précision par jour	2.5 s	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Programme 60 min	Non	Couleur	Gris
Programme 24 h	Oui	Numéro RAL	7035
Programme hebdomadaire	Non	Sans halogène	Oui
Programme annuel	Non	Capacité des bornes	1.5-4 mm <sup>2</sup>
Synchronisé avec le secteur	Non	Type de connexion	Cable
Commandé par quartz	Oui	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Finition des contacts	Contact inverseur	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Temps de commutation minimal canal 1	30 min	Code CEI (Pack1)	V65HT
Division par tranche de programme 1	15 min	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver	Non	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydrure
Commande manuelle	Oui	Nombre de Pack 1	1
Présélection de commutation	Oui	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Courant de commutation nominal à 250 V CA	16 A	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	4 g
Contact de commutation hors tension	Oui	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Classe de protection (IP)	IP20	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Largeur en nombre de modules	3	Objet connecté	Non
		EAN/Gencode	3245064128131

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.