

**Bornier de répartition IP2X neutre - 1 connexion 10mm<sup>2</sup> à 35mm<sup>2</sup> - bleu - longueur 62mm**

REF. 0 048 15

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Caractéristiques produit**

**Borniers de répartition à vis**

Conformes à la norme IEC 60998-2-1

Livrés vis ou cages desserrés

100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm<sup>2</sup>

80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm<sup>2</sup>

**Borniers isolés IP 2X**

Se fixent sur rail DIN ou sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2

Neutre (bleu)

Connexions : 1 x 10 à 35 + 5 x 6 à 25 mm<sup>2</sup>

Longueur : 62 mm

**Caractéristiques Générales**

**Borniers de répartition**

Répartition "standard"