

Bornier de répartition IP2X neutre - 1 connexion 10mm² à 35mm² - bleu - longueur 62mm

REF. 0 048 15

LEGRAND

10,87 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Borniers de répartition à vis

Conformes à la norme IEC 60998-2-1

Livrés vis ou cages desserrés

100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm²

80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm²

Borniers isolés IP 2X

Se fixent sur rail DIN ou sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2

Neutre (bleu)

Connexions : 1 x 10 à 35 + 5 x 6 à 25 mm²

Longueur : 62 mm

Caractéristiques Générales

Borniers de répartition

Répartition "standard"