

Parasurtenseur 16A 250V~ Mosaic 2 modules - blanc

REF. 0 775 40

148,90€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.536 dm ³
Poids	121 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Parasurtenseur

- 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz
- Protection contre les surtensions d'origine atmosphériques ou industrielles, dans une installation déjà protégée par un parafoudre au tableau
- S'installe en aval d'un disjoncteur différentiel et protège toutes les prises câblées en cascade du parafoudre
- Visualisation du fonctionnement par voyant
- Conserve la prise sous tension après surtension (réseau ou choc de foudre) jusqu'au remplacement du module réf. 0 775 41
- Courant nominal de décharge (In) : 1,5 kA
- Courant maximal admissible (Imax) : 6 kA
- Niveau de protection (Up) : L-N : 1 kV ; N-PE : 1 kV
- Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3 kV
- Conforme aux normes NF EN 61643-11 et NF C 83-282. 2 modules
- Blanc

Caractéristiques Générales

Mosaic™ - sécurité et protection