

**Bornier de répartition isolé IP2X phase - 1 connexion 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> - noir - longueur 113mm**

REF. 0 048 54

**13,56€** Tarif professionnel de référence HT**VUE D'ENSEMBLE**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Marque    | Legrand               |
| Emballage | 10 unités             |
| Volume    | 1.315 dm <sup>3</sup> |
| Poids     | 697 g                 |

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Caractéristiques produit****Borniers de répartition à vis**

- Conformes à la norme IEC 60998-2-1
- Livrés vis ou cages desserrés
- 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm<sup>2</sup>
- 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm<sup>2</sup>

**Borniers isolés IP 2X**

- Se fixent sur rail DIN ou sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2
- Phase (noir)
- Connexions : 1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16 mm<sup>2</sup>
- Longueur : 113 mm

**Caractéristiques Générales****Borniers de répartition**

- Répartition "standard"