



**Bornier de répartition isolé IP2X terre - 1 connexion 6mm² à 25mm²
- vert - longueur 141mm**

REF. 0 048 35

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Borniers de répartition à vis

- Conformes à la norme IEC 60998-2-1
- Livrés vis ou cages desserrés
- 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm²
- 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm²

Borniers isolés IP 2X

- Se fixent sur rail DIN ou sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2
- Terre (vert)

Caractéristiques générales

Borniers de répartition

Répartition "standard"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|----------|
| Nombre de pôles | 1 |
| Type de raccordement | visser |
| Type de montage | rail DIN |
| Protégé contre les contacts | Oui |
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 141 mm |
| Profondeur | 16 mm |