

## Bornier de répartition isolé IP2X neutre - 8 connexions 1,5mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup> - bleu - longueur 75mm

REF. 0 048 42

LEGRAND



10,23 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Borniers de répartition à vis

Conformes à la norme IEC 60998-2-1

Livrés vis ou cages desserrés

100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm<sup>2</sup>

80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm<sup>2</sup>

##### Borniers isolés IP 2X

Se fixent sur rail DIN ou sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2

Neutre (bleu)

Connexions : 8 x 1,5 à 16 mm<sup>2</sup>

Longueur : 75 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Borniers de répartition

Répartition "standard"