



Bornier de répartition IP2X phase - 1 connexion 10mm² à 35mm² - noir - longueur 62mm

REF. 0 048 16

9,88€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.701 dm ³
Poids	429 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Borniers de répartition à vis

- Conformes à la norme IEC 60998-2-1
- Livrés vis ou cages desserrés
- 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm²
- 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm²

Borniers isolés IP 2X

- Se fixent sur rail DIN ou sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2
- Phase (noir)
- Connexions : 1 x 10 à 35 + 5 x 6 à 25 mm²
- Longueur : 62 mm

Caractéristiques Générales

Borniers de répartition

- Répartition "standard"