



Hygrothermostat réglage de 0°C à 60°C et 50% à 90% humidité pour coffret ou armoire - fixation sur rail

REF. 0 353 12

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.294 dm ³
Poids	173 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Régulation

- IP 20

Hygrothermostat

- Permet de régler indépendamment la température et le degré d'humidité à l'intérieur d'un coffret ou d'une armoire pour éviter la formation de condensation par déclenchement d'une résistance chauffante ou d'un ventilateur 230 V~, 50/60 Hz
- Contact à l'ouverture : 6 A, 240 V~, 4 A, 24 V=
- Contact à la fermeture : 8 A, 240 V~, 4 A, 24 V=
- Fixation sur rail DIN
- Réglable de 0 °C à 60 °C et de 50 % à 90 % d'humidité relative

Caractéristiques Générales

Gestion thermique des coffrets et armoires - chauffage et régulation