

Coupe-circuit 1P+N pour cartouche cylindrique domestique 32A

REF. 0 058 24

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coupe-circuit domestique, pour cartouche cylindrique domestique

- Coupe-circuit unipolaire + Neutre pour cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm - 32A - 1 module - Livré sans cartouche
- Couplage par peigne d'alimentation - Bornes à étriers capacité 2x10mm²
- Equipé de porte-étiquette
- A préhenseur isolé Classe II
- Conforme aux normes NF C 61-203, NF C 60-200-3, NF HD 60269-3, IEC 60269-3, NF EN 60269-1 et IEC 60269-1

Les + installation

Cadenassable

Les + utilisation

Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	250 V
Type de montage	Rail DIN
Pour taille de fusible	10x38 mm
Nombre de pôles	1
Conducteur neutre branché simultanément	Oui
Classe de protection (IP)	IP20
EAN/Gencode	3245060058241