



**Bornier de répartition isolé IP2X terre - 1 connexion 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup>  
- vert - longueur 176mm**

REF. 0 048 36

LEGRAND

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Caractéristiques produit

#### Borniers de répartition à vis

Conformes à la norme IEC 60998-2-1

Livrés vis ou cages desserrés

100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm<sup>2</sup>

80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm<sup>2</sup>

#### Borniers isolés IP 2X

Se fixent sur rail DIN ou sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2

Terre (vert)

Connexions : 1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16 mm<sup>2</sup>

Longueur : 176 mm

### Caractéristiques Générales

#### Borniers de répartition

Répartition "standard"