



Bornier de répartition isolé IP2X terre - 1 connexion 6mm² à 25mm² - vert - longueur 176mm

REF. 0 048 36

LEGRAND

27,77 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Borniers de répartition à vis

Conformes à la norme IEC 60998-2-1

Livrés vis ou cages desserrés

100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm²

80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm²

Borniers isolés IP 2X

Se fixent sur rail DIN ou sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2

Terre (vert)

Connexions : 1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16 mm²

Longueur : 176 mm

Caractéristiques Générales

Borniers de répartition

Répartition "standard"