

## Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 60W - 2,5A - 3 modules

REF. 1 467 23



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.363 dm <sup>3</sup>
Poids	217 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Monophasées - 12 - 92 W

- Consommation à vide inférieur à 0,3 W
- Tension de sortie réglable

**Tension d'entrée : 100 à 240 V~ Tension de sortie : 24 V=**

- Double bornier en sortie
- Puissance nominale : 60 W
- Intensité nominale : 2,5 A
- Plage de réglage : 21,6 à 29 V
- Nombre de modules : 3

#### Caractéristiques Générales

#### Alimentations à découpage - monophasées

- Conformes aux normes UL 508, UL 60950, EN 61558-2-16 et IEC EN 60950-1, EN 55022 classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 et EN 61204-3
- Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz
- Voyant de présence de tension de sortie
- Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant
- Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges
- Montage sur rail symétrique prof. 7,5 mm et 15 mm