


Bloc de jonction à fonction à ressort Viking3 avec 1 jonction 4 conducteurs 2 entrées 2 sorties à diode

REF. 0 372 54



7,26€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	60 unités
Volume	1.221 dm ³
Poids	651 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

A fonction

1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties - à diode

- Couleur : Gris
- Section nominale : 4 mm²
- Capacité conducteur rigide : 0,5 à 6 mm²
- Capacité conducteur souple : 0,5 à 4 mm²
- Capacité conducteur souple avec embout : 0,5 à 2,5 mm²
- Pas : 5 mm

Caractéristiques Générales

Blocs de jonction connexion à ressort Viking™ 3 - pour câble cuivre

- Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable
- Permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout
- Insertion directe et sans outil d'un conducteur rigide, ou souple avec embout, jusqu'au pas de 6 mm
- 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique (étage supérieur uniquement pour blocs 2 étages)
- Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm