



Jeu de 4 montants de structure pour armoire XL³4000 - hauteur extérieure 2200mm

REF. 0 208 50

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	43 dm ³
Poids	22540 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Armoires et gaines à câbles composables métal

Montants de structure

- Se fixent sur l'ensemble "toit-base"
- Reçoivent les panneaux latéraux et arrière
- Hauteur extérieure en mm : 2200
- Jeu de 4 montants

Caractéristiques Générales

XL³ 4000 - armoires et gaines à câbles composables, équipements

- IP 30 - IK 07
- IP 55 - IK 08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage
- Constituées par la combinaison d'un ensemble montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL 7035 ("toit-base" et socle RAL 7004). Hauteur extérieure 2000 ou 2200 mm
- Capacité 24 modules (armoires largeur 725 mm ou largeur 975 mm avec gaine à câbles interne), 36 modules (armoires largeur 975 mm)
- Hauteur plastronnable utile 1800 mm (seulement 1700 mm dans le cas d'une utilisation du cadre support pivotant) ou 2000 mm
- Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne