

**Bornier de répartition nu sur support - 1 connexion 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup>  
- longueur 141mm**

REF. 0 048 25

**15,76€** Tarif professionnel de référence HT**VUE D'ENSEMBLE**

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1.315 dm <sup>3</sup>
Poids	842 g

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Caractéristiques produit****Borniers de répartition à vis**

- Conformés à la norme IEC 60998-2-1
- Livrés vis ou cages desserrés
- 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm<sup>2</sup>
- 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm<sup>2</sup>

**Borniers nus sur support**

- Se fixent sur rail DIN ou sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2
- Livrés avec repères Duplix
- Connexions : 1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16 mm<sup>2</sup>
- Longueur : 141 mm

**Caractéristiques Générales****Borniers de répartition**

- Répartition "standard"