

Élément droit de mini canalisation MS100 - 100A - moins de 1,5m

REF. ZU51510112



VUE D'ENSEMBLE

Marque

Zucchini

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Éléments droits

- IP 40 pour les versions avec prises, IP 55 avec obturateur et embout pour jonction IP 55 pour les versions sans prises

MS100 (100 A)

- Longueur : < 1,5 m
- Prises : Prises à définir en fonction de la longueur de l'élément

Caractéristiques Générales

Mini canalisations (MS) 63, 100, 160 A - éléments droits

- Norme de référence : IEC 61439-6
- Température de référence : 40 °C
- Épaisseur : 0,8 mm
- Dimensions : 39 x 97 mm
- Nombre de conducteurs : 4 avec section identique 3P+N
- Matériau conducteur "ignifugé" conformément à l'EN 60332-3
- Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20 % de fibre de verre, qui garantit un degré auto-extinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-10