

Presse-étoupe plastique IP68 PG13 RAL7001

REF. 0 980 23



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 25 unités |
| Volume | 1.409 dm ³ |
| Poids | 357 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

P.E. gris RAL 7001

- Livrés avec joint de surface et écrou hexagonal montés

Filetage PG

- Conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
- PG : 13,5
- Capacité de serrage Ø Mini : 6 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 12 mm

Caractéristiques Générales

Presse-étoupe plastique IP 68

- Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction