



Cadre support plastron fixe pour armoire XL³4000 largeur 725 ou 975mm - hauteur extérieure 2000mm

REF. 0 205 58

VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|--------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 1 unité |
| Volume | 11 dm ³ |
| Poids | 4200 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Equipements

Cadres support plastrons

- Fixes pour armoire largeur 725 mm ou armoire largeur 975 mm sans gaine à câbles interne
- Hauteur externe : 2000 mm

Caractéristiques Générales

XL³ 4000 - armoires et gaines à câbles composables, équipements

- IP 30 - IK 07
- IP 55 - IK 08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage
- Constituées par la combinaison d'un ensemble montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL 7035 ("toit-base" et socle RAL 7004). Hauteur extérieure 2000 ou 2200 mm
- Capacité 24 modules (armoires largeur 725 mm ou largeur 975 mm avec gaine à câbles interne), 36 modules (armoires largeur 975 mm)
- Hauteur plastronnable utile 1800 mm (seulement 1700 mm dans le cas d'une utilisation du cadre support pivotant) ou 2000 mm
- Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration