

Thermostat d'ambiance électronique à programmation hebdomadaire Mosaic 5 modules alimentation 230V~ - blanc

REF. 0 767 21



363,10€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.693 dm ³
Poids	178 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Thermostats d'ambiance

- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
- Adaptés à la régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs

Electronique à programmation hebdomadaire

- Permet d'effectuer la régulation de température pour les installations de chauffage fuel, gaz, électrique en mode confort, réduit, hors gel
- Visualisation permanente du programme en cours
- 4 programmes préenregistrés, 1 programme libre, 4 plages horaires maxi par jour, 2 niveaux réglables de température
- Plage de réglage 7 °C à 30 °C
- Précision de la régulation + 0,5 °C (catégorie B)
- Sauvegarde permanente des programmes
- Réserve de marche 100 h
- 1 sortie par contact inverseur
- Pouvoir de coupure
- 8 A - 250 V~ - circuit résistif
- 2 A - 250 V~ - circuit inductif
- 1 à 500 mA maxi - 12 à 48 V~
- 5 modules
- Blanc

Caractéristiques Générales

Mosaic™ - chauffage, régulation de température

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques