

Bornier de répartition isolé IP2X phase - 4 connexions 1,5mm² à 16mm²- noir - longueur 47mm

REF. 0 048 50



7,40€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.521 dm ³
Poids	242 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Borniers de répartition à vis

- Conformes à la norme IEC 60998-2-1
- Livrés vis ou cages desserrés
- 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm²
- 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm²

Borniers isolés IP 2X

- Se fixent sur rail symétrique ou asymétrique, sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2
- Phase (noir)
- Connexions : 4 x 1,5 à 16 mm²
- Longueur : 47 mm

Caractéristiques Générales

Borniers de répartition

- Répartition "standard"